

Storage bin for aluminium profile

For 8mm slots

BAC105

- **Sorting or storage bin for 40/45mm wide profiles (Type PRF4545)**

- Can easily be inserted into the slot of an aluminium profile by turning slightly



- **Materials:**

Tray: Glass fibre reinforced PA plastic
Cardboard label 250g/m²

PC plastic window

Polyurethane shock absorbers 65/70

Shore A (4-off)



DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Colour	RAL	Weight (g)	Quantity per pack	Price each
BAC105-130N	Black	-	137,4	10	4,16 €
BAC105-130J	Yellow	RAL1003	137,4	10	4,26 €
BAC105-130R	Red	RAL3020	137,4	10	4,26 €
BAC105-130V	Green	RAL6032	137,4	10	4,26 €
BAC105-130G	Grey	RAL7042	137,4	10	4,26 €

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

237

Altri prodotti...



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2




PTR

Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Portapinzne



LRH

Vite trapezoidale a doppia inclinazione, a doppia inclinazione - 1 f...




CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



NT61

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...




G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



SBS_M

Catena semplice al metro, Inox



PCLA_T

Maniglia a ripresa - maschio, Plastica



NJM

Connettore rinvio d'angolo, Multiplo



ACLBT5

Sistema di chiusura per profili alluminio, Spessore per blocca porta...

Prodotti correlati



PRF1932

Profilato alluminio standard, 19 x 32 mm



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



PRF4590

Profilato alluminio standard, 45 x 90 mm