



# Storage bin for aluminium profile

## For 8 and 10mm slots

## BAC110

- **Sorting or storage bin for 40/45mm wide profiles (Type PRF4545)**

- The adjustable support can swivel +/- 45°

- With locking screw to prevent pivoting

- Materials:

Tray: Glass fibre reinforced PA plastic

Cardboard label 250g/m<sup>2</sup>

PC plastic window

Swivel hook:


Glass fibre reinforced PA plastic

Steel and Zamak fittings



### Info.

- The adjustable support must be used to attach the bin in the profile slot



### DISCOUNTS

Qty	1+	50+	100+
Disc. Net	-5%	-5%	On request

Part N°	Colour	Weight (g)	Quantity per pack	Price each
<b>Bin</b>				
BAC110-270N	Black	219,3	10	11,26 €
<b>Adjustable support</b>				
BAC110-ACC	Black	90,8	10	8,76 €

## Altri prodotti...



PRF-SCREEN-4

Screen support,  
Support with 4 axes of  
rotation



CFF

Testa a snodo  
femmina DIN  
ISO12240-4, Acciaio /  
bronzo



CNA-CNG

Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio a  
squadra p...



BAC110

Contenitore a becco,  
Contenitore



SUPCC

Calettatore di  
bloccaggio  
autocentrante acciaio,  
Con ghiera



PCS25ECO

Pignone a catena -  
acciaio, 6.35mm



PTA100

Piede snodato con  
base stampata Ø100,  
15000N



VT

Limitatore di coppia  
ad attrito Vari-Tork®,  
0.53 a 1.32 Nm



F7-P-AM

Visualizzatore  
multifunzione, Banda  
magnetica



LFM2

Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti



CHA138

Cerniera ad avvitare,  
138 gradi



PAMF120

Articulated fixable  
foot, pressed bolt-  
down base Ø 120, Ø  
120

## Prodotti correlati



BAC110

Contenitore a becco,  
Aggancio orientabile



PRF4545

Profilato alluminio  
standard, 45 x 45 mm



PRF4590

Profilato alluminio  
standard, 45 x 90 mm



PRF1932

Profilato alluminio  
standard, 19 x 32 mm