


# Anello di bloccaggio in acciaio




## BAG1 BAG2

A 1 o 2 elementi

- **Serraggio importante su qualsiasi tipo d'albero**
- Non scompagnare
- **Materiale:**  
Anello: acciaio (grezzo, brunito o zincato a seconda della provenienza)  
Vite: acciaio legato
- L'anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio.
- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione



Esempio di montaggio



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codice		ØA	ØD	L	Vis	Stock*	Stock*	Prezzo nit. 1 a 4	
a 1	a 2					elemento	elementi	elemento	elementi
BAG1-004	BAG2-004	4	16	9	M3 x 8	-	-	3,91 €	6,72 €
BAG1-005	BAG2-005	5	16	9	M3 x 8	✓	✓	3,91 €	6,72 €
BAG1-006	BAG2-006	6	16	9	M3 x 8	✓	✓	3,91 €	6,72 €
BAG1-008	BAG2-008	8	18	9	M3 x 8	✓	✓	3,91 €	6,72 €
BAG1-010	BAG2-010	10	24	9	M3 x 10	✓	✓	4,44 €	7,46 €
BAG1-012	BAG2-012	12	28	11	M4 x 12	✓	✓	4,93 €	7,82 €
BAG1-015	BAG2-015	15	34	13	M5 x 16	✓	✓	5,87 €	9,25 €
BAG1-016	BAG2-016	16	34	13	M5 x 16	✓	✓	5,87 €	9,25 €
BAG1-018	BAG2-018	18	36	13	M5 x 16	-	✓	6,56 €	9,96 €
BAG1-020	BAG2-020	20	40	15	M6 x 16	✓	✓	7,46 €	10,68 €
BAG1-025	BAG2-025	25	45	15	M6 x 16	✓	✓	8,06 €	11,75 €
BAG1-030	BAG2-030	30	54	15	M6 x 18	✓	✓	10,21 €	13,34 €
BAG1-035	BAG2-035	35	57	15	M6 x 18	✓	✓	11,06 €	14,75 €
BAG1-040	BAG2-040	40	60	15	M6 x 18	✓	✓	11,75 €	15,76 €
BAG1-050	BAG2-050	50	78	19	M8 x 25	✓	✓	24,91 €	28,23 €
BAG1-055	BAG2-055	55	90	16	M8 x 20	-	-	18,24 €	21,63 €
BAG1-060	BAG2-060	60	100	16	M8 x 20	-	✓	21,58 €	24,83 €
BAG1-070	BAG2-070	70	110	20	M10 x 25	-	-	24,65 €	28,48 €
BAG1-075	BAG2-075	75	125	20	M10 x 25	-	-	30,97 €	34,94 €
BAG1-080	BAG2-080	80	125	20	M10 x 25	-	-	30,41 €	34,24 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Maniglia a ripresa,  
Plastica



Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...



Cerniera a molla,  
avvitabile



Accessorio per  
indicatori, Pomello di  
manovra



Tenditore automatico  
universale per  
tenditore, Per  
ambienti aggressivi



Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



Manopola, stella, anti-  
bacterial



Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio C45



Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,



Attuatore lineare a  
motore, 1 ampere



Testa a snodo  
maschio DIN



Barra dentata, T10

## Prodotti correlati

economica



Anello di bloccaggio in  
acciaio, Acciaio



Anello di bloccaggio  
inox, Inox