



A 1 o 2 elementi

BAG1ss BAG2ss

- Serraggio importante su qualsiasi tipo d'albero
- Non scompagnare
- Materiale:
Anello: inox
Vite: inox
- L'anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio
- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione



Esempio di montaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	-18%	Su richiesta

Codice		ØA	ØD	L	Vite	Stock*	Stock*	Prezzo unit. 1 a 4	
a 1	a 2					a 1	a 2	a 1	a 2
elemento	elementi					elemento	elementi	elemento	elementi
BAG1-004/SS	BAG2-004/SS	4	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,27 €	10,57 €
BAG1-005/SS	BAG2-005/SS	5	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,27 €	10,57 €
BAG1-006/SS	BAG2-006/SS	6	16	9	M3 x 8	✓	✓	8,27 €	10,57 €
BAG1-008/SS	BAG2-008/SS	8	18	9	M3 x 8	✓	✓	9,20 €	10,76 €
BAG1-010/SS	BAG2-010/SS	10	24	9	M3 x 10	✓	✓	11,37 €	13,43 €
BAG1-012/SS	BAG2-012/SS	12	28	11	M4 x 12	✓	✓	11,75 €	13,94 €
BAG1-015/SS	BAG2-015/SS	15	34	13	M5 x 16	✓	✓	14,05 €	17,08 €
BAG1-016/SS	BAG2-016/SS	16	34	13	M5 x 16	✓	✓	14,05 €	17,08 €
BAG1-018/SS	BAG2-018/SS	18	36	13	M5 x 16	✓	✓	16,06 €	19,20 €
BAG1-020/SS	BAG2-020/SS	20	40	15	M6 x 16	✓	✓	19,58 €	20,43 €
BAG1-025/SS	BAG2-025/SS	25	45	15	M6 x 16	✓	✓	21,64 €	23,24 €
BAG1-030/SS	BAG2-030/SS	30	54	15	M6 x 18	✓	✓	24,99 €	27,85 €
BAG1-040/SS	BAG2-040/SS	40	60	15	M6 x 18	✓	✓	31,22 €	38,75 €
BAG1-050/SS	BAG2-050/SS	50	78	19	M8 x 25	✓	✓	58,87 €	85,79 €
BAG1-055/SS	BAG2-055/SS	55	90	16	M8 x 20	-	-	84,86 €	89,86 €
BAG1-060/SS	BAG2-060/SS	60	100	16	M8 x 20	-	✓	97,78 €	102,91 €
BAG1-070/SS	BAG2-070/SS	70	110	20	M10 x 25	-	-	108,92 €	114,73 €
BAG1-075/SS	BAG2-075/SS	75	125	20	M10 x 25	-	-	139,70 €	145,71 €
BAG1-080/SS	BAG2-080/SS	80	125	20	M10 x 25	-	-	132,95 €	138,89 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PCatherm
Pull handle,
Thermoplastic



PPG
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale



ZAm
Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato




CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
do...



RBNpl
Ruota fissa con
piastra, Acciaio -
caucciù



PSG1HC
Ingran. dritto di
precisione trattato
skiving, Acciaio
20NCD2 cement...



RLR
Tenditore per catene
Roll-Ring®, Roll-
Ring® Self-adjusting



EKGS
Giunto senza gioco
Gerwah®, da 0.5 a
35Nm



TSRTC
Stem support for
caster, For swivel



DFG
Ventosa, nitrile



GCH
Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Carello -



BPPL
Mini sfera portante a
incastro, A incastro

Prodotti correlati



BAG
Anello di bloccaggio in
acciaio, Acciaio



BAGSS
Anello di bloccaggio
inox, Inox



BAG-MISS
Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva, Inox



BAP
Anello di bloccaggio,
Ø10 - Ø20