







Clamping collar



BAP

Ø10 à Ø18

- 2 part clamping collar
- Bore smooth or grooved
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304



DISCOUNTS

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	On request

Part number	ØD	ØDe	ØDp	W	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39
BAP-10	10	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-12	12	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-14	14	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-15	15	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-16	16	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-18	18	39	27	14	0,02	-	2,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



P55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm




WBGV

Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo



PF15

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



PRF_BP

Maniglia e battuta per porta, Arresto per porta a battente



ACLEFS

Elementi di ancoraggio, Standard



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero do...



NPTR10

Connettore rinvio d'angolo, Regolabile




BAC105

Contenitore a becco, 8mm



SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



FB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 4:1

Prodotti correlati



BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40



BAG

Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox



PR820

Ruota di rinvio, Serie 820 e 815