






Clamping collar



BAP

Ø10 à Ø18

- 2 part clamping collar
- Bore smooth or grooved
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304



DISCOUNTS

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	On request

Part number	ØD	ØDe	ØDp	W	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39
BAP-10	10	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-12	12	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-14	14	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-15	15	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-16	16	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-18	18	39	27	14	0,02	-	2,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



UGH40

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 40



DB

Ingranaggio conico in
acciaio, 2:1




PSG085

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



CHAFR

Cerniera, A frizione



RPP

Piastro di giunzione
per cinghia RPP, RPP8



V3RA_PTR

Volantino a tre razze,
Poliammide



PITAss

Pistoncino a molla,
con maniglia a T



DB

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di
raccordo XZ



ZB

Albero per guida
lineare, Inox temprato



CHAR7530

Cerniera a molla,
saldabile



HLA19

Rinvio angolare a
dentatura spiroidale,
Fino a 43Nm

Prodotti correlati



BAP25

Anello di bloccaggio,
Ø25 - Ø40



BAG

Anello di bloccaggio in
acciaio, Acciaio



BAGSS

Anello di bloccaggio
inox, Inox



PR820

Ruota di rinvio, Serie
820 e 815