






Clamping collar



BAP

Ø10 à Ø18

- 2 part clamping collar
- Bore smooth or grooved
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304



DISCOUNTS

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	On request

Part number	ØD	ØDe	ØDp	W	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39
BAP-10	10	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-12	12	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-14	14	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-15	15	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-16	16	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-18	18	39	27	14	0,02	-	2,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



HCSS

Grano con punta a coppa, punta a coppa



SLHVlok

Bloccaggio a leva, A leva orizzontale / base verticale



HBM

Guida su semi-binari, Boccia di regolazione



BCH_SS

Pomello a fungo inox, M3 a M8



SCH

Attrezzo di bloccaggio, A tirante orizzontale - inox




CSSSS

Snodo sferico inox, Inox/ PTFE



BLH70

Rinvio angolare a L, da 26 a 128 Nm



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : inox




AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano




HSE-HSB

Distanziatore esagonale, Ottone



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips

Prodotti correlati



BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40



BAG

Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox



PR820

Ruota di rinvio, Serie 820 e 815