







Clamping collar



BAP

Ø10 à Ø18

- 2 part clamping collar
- Bore smooth or grooved
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304



DISCOUNTS

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	On request

Part number	ØD	ØDe	ØDp	W	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39
BAP-10	10	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-12	12	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-14	14	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-15	15	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-16	16	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-18	18	39	27	14	0,02	-	2,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



SLB
Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



LRRA
Latch with locking
system, Aluminium



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



RPB
Vite a ricircolo di
sfere, Supporto



SLB
Pistoncino a molla,
acciaio classe 5.8



RFV63
Riduttore inox a ruota
e vite senza fine, fino
a 152 Nm



SEV
Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante
verticale - acciaio



AT5M AT10M
Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio



GE_ES
Snodo sferico,
acciaio/acciaio



TOC
Testa orientabile,
Corta



SH0
Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,



DOMI50
Kit di raccordo, Kit di
raccordo XZ

Prodotti correlati



BAP25
Anello di bloccaggio,
Ø25 - Ø40



BAG
Anello di bloccaggio in
acciaio, Acciaio



BAGSS
Anello di bloccaggio
inox, Inox



PR820
Ruota di rinvio, Serie
820 e 815