






# Clamping collar



## BAP

## Ø10 à Ø18

- 2 part clamping collar
- Bore smooth or grooved
- Materials:  
Body: reinforced polyamide  
Screws: stainless steel 304



### DISCOUNTS

Qté	1+	40+	100+	200+	300+
Rem. Prix		-5%	-10%	-15%	On request

Part number	ØD	ØDe	ØDp	W	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39
BAP-10	10	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-12	12	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-14	14	30	20	12	0,01	✓	2,93 €
BAP-15	15	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-16	16	39	27	14	0,02	✓	2,93 €
BAP-18	18	39	27	14	0,02	-	2,93 €


\*Depending on availability - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PRF\_CLIP\_22

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per cavi elettrici...



RPC

Ruota, Poliammide



SCH

Attrezzo di bloccaggio, A tirante orizzontale - inox



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



SVR15

Martinetto a vite - Vite rotante, Con madrevite esterna



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



TBL

Mini tavola di posizionamento a vite metrica, 1kg



PGM86-M5

Maniglia a ponte, Termoplastica




FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



BLH60

Rinvio angolare a L, da 19 a 70 Nm



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm - R90°

## Prodotti correlati



BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40



BAG

Anello di bloccaggio in acciaio, Acciaio



BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox



PR820

Ruota di rinvio, Serie 820 e 815