




- 2 part locking collar
- Smooth or grooved bore
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304




DISCOUNTS

Qty.	1+	40+	100+	200+	300+
Disc. Prix	-5%	-10%	-15%	On request	

Part number		ØD	A1	ØDe	ØDp	W	K	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39	
smooth	grooved									smooth	grooved
BAP-25	BAP-25K	25	8	45	35	14	28,3	0,02	✓	2,93 €	4,91 €
BAP-30	BAP-30K	30	8	55	45	16	33,3	0,03	✓	3,48 €	5,39 €
BAP-35	BAP-35K	35	10	60	47	16	38,3	0,03	✓	3,76 €	5,67 €
BAP-40	BAP-40K	40	12	64	51	18	43,3	0,04	✓	3,76 €	5,67 €

*Subject to available stocks - Dimensions in mm

Altri prodotti...



PM2
Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



EBM
Cavallotto in acciaio, Acciaio



PSG05HC
Ingran. dritto di precisione trattato skiving, Acciaio 20NCD2 cement...



LVTMFC
Device for controlling limit switches, For mini-actuator LVT



HTD5M_15
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



T5-16ECO
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



MDPOT
Potenziometro,



MT63
Riduttore coassiale a treni paralleli, da 8 to 20 Nm - a treni paral...



BPM_LOK
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Inox 303



VTLF
Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



PRF-P
Supporto piede, Per piedi o ruote



MEF
Cuscinetto cilindrico, Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM

Prodotti correlati



BAP
Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20



PR880
Ruota di rinvio, Serie 880



PT820
Pignone di trazione, Serie 820 e 815