




- 2 part locking collar
- Smooth or grooved bore
- Materials:
Body: reinforced polyamide
Screws: stainless steel 304




DISCOUNTS

Qty.	1+	40+	100+	200+	300+
Disc. Prix	-5%	-10%	-15%	On request	

Part number		ØD	A1	ØDe	ØDp	W	K	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39	
smooth	grooved									smooth	grooved
BAP-25	BAP-25K	25	8	45	35	14	28,3	0,02	✓	2,93 €	4,91 €
BAP-30	BAP-30K	30	8	55	45	16	33,3	0,03	✓	3,48 €	5,39 €
BAP-35	BAP-35K	35	10	60	47	16	38,3	0,03	✓	3,76 €	5,67 €
BAP-40	BAP-40K	40	12	64	51	18	43,3	0,04	✓	3,76 €	5,67 €

*Subject to available stocks - Dimensions in mm


Altri prodotti...



Coppia ruota e vite senza fine , Bronzo



Pignone a catena dentatura temprata, 15.875mm (DIN10B-1)




Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.4 Nm



Plastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8



Guide telescopiche acciaio, Estensione extra




Spazzola strip, Lunghezza 3m



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø



Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



Maglia rapida, Acciaio

Prodotti correlati



Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20



Ruota di rinvio, Serie 880



Pignone di trazione, Serie 820 e 815