




- 2 part locking collar
- Smooth or grooved bore
- Materials:  
Body: reinforced polyamide  
Screws: stainless steel 304



## DISCOUNTS

Qty.	1+	40+	100+	200+	300+
Disc. Prix	-5%	-10%	-15%	On request	

Part number		ØD	A1	ØDe	ØDp	W	K	Weight (kg)	Stock*	Price each. 1 à 39	
smooth	grooved									smooth	grooved
BAP-25	BAP-25K	25	8	45	35	14	28,3	0,02	✓	2,93 €	4,91 €
BAP-30	BAP-30K	30	8	55	45	16	33,3	0,03	✓	3,48 €	5,39 €
BAP-35	BAP-35K	35	10	60	47	16	38,3	0,03	✓	3,76 €	5,67 €
BAP-40	BAP-40K	40	12	64	51	18	43,3	0,04	✓	3,76 €	5,67 €

\*Subject to available stocks - Dimensions in mm

## Altri prodotti...



CHARcav

Cerniera a molla, to install




AT5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT5 al...



MEFC

Cuscinetto a collare, Lega di ferro FP20 autolubrificante METAFRAM



M2

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole



PDD

Pressore a molla sensore di rilevamento, Con asta di comando per int...



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1

## Prodotti correlati



BAP

Anello di bloccaggio, Ø10 - Ø20



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880



PT820

Pignone di trazione, Serie 820 e 815