

Acc Ghiera scanalata cilindrica in acciaio

Con fianchi paralleli

BCA



- **Trasmette sforzi importanti**

- **Materiale:**

Acciaio C45

Accessori

- Albero scanalato in acciaio o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	b	L		$\varnothing d_3$	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 9
					totale	lunghezza scanalata			
BCA6-14	6	11,00	14,00	3,00	40	30	25	✓	11,91 €
BCA6-16	6	13,00	16,00	3,50	40	40	28	✓	11,21 €
BCA6-20	6	16,00	20,00	4,00	50	50	30	✓	11,21 €
BCA6-22	6	18,00	22,00	5,00	50	50	32	✓	11,21 €
BCA6-25/40	6	21,00	25,00	5,00	40	40	38	✓	13,21 €
BCA6-25	6	21,00	25,00	5,00	60	60	38	✓	13,21 €
BCA6-28	6	23,00	28,00	6,00	60	60	38	✓	13,72 €
BCA6-32	6	26,00	32,00	6,00	60	60	42	✓	13,72 €
BCA6-34	6	28,00	34,00	7,00	60	60	45	✓	15,39 €
BCA8-38	8	32,00	38,00	6,00	60	60	55	✓	22,49 €
BCA8-42	8	36,00	42,00	7,00	70	70	60	✓	26,32 €
BCA8-48	8	42,00	48,00	8,00	70	70	65	✓	32,70 €
BCA8-54	8	46,00	54,00	9,00	80	80	70	✓	43,62 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MSP23

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, Cilindrico Ø23 con...



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



MDPOT

Potenziometro,



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3




RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide




NT91

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 10 a 35 Nm - a treni paral...




G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Carello - da 9320 N a 71300 N




HLUss

Volantino a razze, Inox 316



DOMI50

Accessori di collegamento, Piatto girevole



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, Ø 50

Prodotti correlati



ACA

Albero scanalato in acciaio, Acciaio



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



BCAss

Boccola scanalata Inox, Inox