

Acc Ghiera scanalata cilindrica in acciaio

Con fianchi paralleli

BCA



- **Trasmette sforzi importanti**

- **Materiale:**

Acciaio C45

Accessori

- Albero scanalato in acciaio o inox



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	30+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	b	L			Prezzo Unit. da 1 a 9	
					Lunghezza totale	Lunghezza scanalata	$\varnothing d_3$		
BCA6-14	6	11,00	14,00	3,00	40	30	25	✓	11,91 €
BCA6-16	6	13,00	16,00	3,50	40	40	28	✓	11,21 €
BCA6-20	6	16,00	20,00	4,00	50	50	30	✓	11,21 €
BCA6-22	6	18,00	22,00	5,00	50	50	32	✓	11,21 €
BCA6-25/40	6	21,00	25,00	5,00	40	40	38	✓	13,21 €
BCA6-25	6	21,00	25,00	5,00	60	60	38	✓	13,21 €
BCA6-28	6	23,00	28,00	6,00	60	60	38	✓	13,72 €
BCA6-32	6	26,00	32,00	6,00	60	60	42	✓	13,72 €
BCA6-34	6	28,00	34,00	7,00	60	60	45	✓	15,39 €
BCA8-38	8	32,00	38,00	6,00	60	60	55	✓	22,49 €
BCA8-42	8	36,00	42,00	7,00	70	70	60	✓	26,32 €
BCA8-48	8	42,00	48,00	8,00	70	70	65	✓	32,70 €
BCA8-54	8	46,00	54,00	9,00	80	80	70	✓	43,62 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




RT70

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



CAP880

Catena a tapparella, Stretta serie 880



PW_PWG1

Vite senza fine di precisione, Acciaio



TK

Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante,



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881



PRF_GAL

Rotella per profilo alluminio, Kit di



CTss

Giunto cardanico telescopico inox,



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



CFS

Perno folle mini, Miniatura

Prodotti correlati



ACA

Albero scanalato in acciaio, Acciaio



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



BCAss

Boccola scanalata Inox, Inox