



Boccola scanalata cilindrica **inox**

A fianchi paralleli

BCAss

- Resiste a sforzi notevoli




- Materiale:

Inox 304

Accessori

- Albero scanalato inox ACAss

Per ambienti
aggressivi



NUOVO!
Sostituisce il
codice **BUC00**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_{1H7}$	$\varnothing d_2$	b^{D9}	L	$\varnothing d_3^{h11}$	Massa (kg)	Prezzo unit.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	27,87 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	32,74 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	36,40 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	51,48 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	66,26 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	77,37 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GE32
Chiusura a leva rigida
ad anello, Standard



CFUURSS
Perno folle inox,
Standard - inox



UTKpwcr
Guida lineare
Utilitrack®, Carello a
rotelle - rivestimento
polimero



R204
Molla per stampi
ISO10243, Medio



CAP805
Catena a tapparella
dritta, Larga serie 805



H0
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



QNUP
Cuscinetto a singola
corona di rulli
cilindrici, Anello
interno con ...



BPHR
Sfera portante, Forte



BSM
Pressore a molla con
esagono incassato,
corpo e spina inox
303



TOL
Testa orientabile,
Lunga



LVT
Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



CHM50-MOT
Motoriduttore AC
asincrono da 0,18
a 0,75kW, 0,18 a
0,75kW

Prodotti correlati



ACAss
Albero scanalato Inox
304, Inox



ACA
Albero scanalato in
acciaio, Acciaio



BCA
Ghiera scanalata
cilindrica in acciaio,
Acciaio