



# Boccola scanalata cilindrica **inox**

A fianchi paralleli

**BCAss**

- Resiste a sforzi notevoli




- Materiale:

Inox 304

## Accessori

- Albero scanalato inox ACAss

Per ambienti  
aggressivi



**NUOVO!**  
Sostituisce il  
codice **BUC00**


## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_{1H7}$	$\varnothing d_2$	$b^{D9}$	L	$\varnothing d_3^{h11}$	Massa (kg)	Prezzo unit.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	27,87 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	32,74 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	36,40 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	51,48 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	66,26 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	77,37 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



STL

Guida con spazzola,  
Spazzola



QNU

Cuscinetto a singola  
corona di rulli  
cilindrici, Anello  
interno libero



PTMR

Telescopic furniture  
foot, threaded stud



RBNpl

Ruota girevole con  
piastra, Acciaio -  
caucciù



BEAS

Star shaped anti-  
static handle, Star,  
anti-static



DCG

Ventosa, silicone



SVG

Chiusura a leva  
regolabile, Corsa da  
174mm a 190mm




DPAR\_DKON

Piedino antivibrante  
parabolico, Acciaio



ZDB

Ingranaggio conico in  
plastica, 2:1



IN1

Ingranaggio interno,  
Plastica lavorata



RJUM05

Supporto per boccola  
Drylin R®, Chiuso -



CHAK

Cerniera, Hi-Klik™ - di  
posizionamento

## Prodotti correlati



ACAss

Albero scanalato Inox  
304, Inox



ACA

Albero scanalato in  
acciaio, Acciaio