



Boccola scanalata cilindrica **inox**

A fianchi paralleli

BCAss

- Resiste a sforzi notevoli




- Materiale:

Inox 304

Accessori

- Albero scanalato inox ACAss

Per ambienti
agressivi



NUOVO!
Sostituisce il
codice **BUC00**

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	N. di scanalature	$\varnothing d_{1H7}$	$\varnothing d_2$	b^{D9}	L	$\varnothing d_3^{h11}$	Massa (kg)	Prezzo unit.
BCA6-14/SS	6	11,00	14,00	3,00	25	18,75	0,028	27,87 €
BCA6-16/SS	6	13,00	16,00	3,50	30	21,75	0,047	32,74 €
BCA6-20/SS	6	16,00	20,00	4,00	30	28,50	0,090	36,40 €
BCA6-25/SS	6	21,00	25,00	5,00	40	36,00	0,190	51,48 €
BCA6-32/SS	6	26,00	32,00	6,00	40	42,50	0,242	66,26 €
BCA8-38/SS	8	32,00	38,00	6,00	40	49,70	0,304	77,37 €


Dimensioni in mm

Altri prodotti...




PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



BETA

Copiglia beta, Beta



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 96mm a 121,7mm



NT122

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 32 a 85 Nm - a treni paral...



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



SFE

Testa a snodo femmina, Inox / PTFE



HCA

Grano magnetico con esagono incassato, Acciaio



EFTC

Supporto di fissaggio, Inox



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole



RTN

Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon

Prodotti correlati



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



ACA

Albero scanalato in acciaio, Acciaio



BCA

Ghiera scanalata cilindrica in acciaio, Acciaio