

- Impugnatura per le operazioni di "spingere e tirare"


- Materiali:

Inox 303

Lucidatura elettrolitica

NUOVO!

Economico



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	T	Prezzo unit. da 1 a 9
BCH3-18/SS	M3	18	10	18	8,6	7,5	8,54 €
BCH4-21/SS	M4	21	12	21	10,0	10,0	9,33 €
BCH5-21/SS	M5	21	12	21	10,0	12,5	9,33 €
BCH6-25/SS	M6	25	14	25	12,0	12,0	10,39 €
BCH8-33/SS	M8	33	18	33	16,0	16,0	15,18 €

Altri prodotti...



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



ECF

Rivetto rivestito in gomma di fissaggio, □Elastomero in cloroprene



PSG2

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato




RTTss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



VAB

Vite a ricircolo di sfere al metro, Vite a sfere rullata, al metro




ACLERP

Rulliera, Con guida laterale




CHB

Double output shaft, For CHB gearbox



BPF

Supporto a flangia tonda con cuscinetto,



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



PCS62SS

Pignone a catena - Inox, 15.875mm (DIN



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare, Aperura 180°

Prodotti correlati