

- Impugnatura per le operazioni di "spingere e tirare"


- Materiali:

Inox 303

Lucidatura elettrolitica

NUOVO!

Economico



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Riferimenti	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	T	Prezzo unit. da 1 a 9
BCH3-18/SS	M3	18	10	18	8,6	7,5	8,54 €
BCH4-21/SS	M4	21	12	21	10,0	10,0	9,33 €
BCH5-21/SS	M5	21	12	21	10,0	12,5	9,33 €
BCH6-25/SS	M6	25	14	25	12,0	12,0	10,39 €
BCH8-33/SS	M8	33	18	33	16,0	16,0	15,18 €

Altri prodotti...



NSP
Morsetto base a 90°,
Montaggio e
regolazione rapidi



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia ovale



DIL
Pistoncino a molla, a
leva



DEP
Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Bussole per
il monta...



RBntc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
caucciù



PR125
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
123



G0
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



GE
Chiusura a leva,
Miniature



M0
Coppia ruota e vite
senza fine, Acciaio
non temprato



HDSS
Giunto cardanico -
inox, Sollecitazioni
intense



CHMR30
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
28 Nm



SVG
Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
82mm a 92mm

Prodotti correlati