

Star shaped anti-bacterial handle

BEA

Similar to DIN 6336

- Reduces risk of presence of germs

- Materials:

Slate grey thermo-plastic

Insert/thread - 303 stainless steel

Uses

- The use of a plastic containing silver ions is highly effective against a large number of harmful micro-organisms such as bacteria, fungi and viruses.

Thus the risk of any infection due to contact with the handle between two cleaning operations is considerably reduced.





Advantages

- Resistant to moisture and cleaning products

- No undesirable toxic effects.

- Fields of application:

Hygienic areas, hospitals, medical practices, rehabilitation zones, food manufacturing, nursing homes, day care centres.



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Price each 1 to 9
Female handle									
BEA-8F	40	M8	18	13	25	14	-	✓	4,27 €
Male handle									
BEA-8M	40	M8	18	13	25	-	25	✓	5,60 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



JCSss

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni leggere



HRV

Sistema di guida su binario a V Simple Select®, Binario con carrello



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone inox



KB_OP

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



FGWA

Supporto per estremità dell'albero, A soletta



MAX26

Motoreiduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per f...



DOMI30

Accessori di collegamento, Piatto girevole



DOG111

Motoreiduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 6 Nm



RFVbr

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N

Prodotti correlati



BEAS

Star shaped anti-static handle, Star, anti-static



PDM_PDv

, by metal detectors



PDM_PDv

Detectable plastic palm grip, by metal detectors



PDM_PDv

Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic