

Star shaped **anti-static** handle

BEAS Prevents occurrence of electrostatic spark

- **Eliminates electric charges**

- **Materials:**

Thermoplastic, black graphic finish

Thread - 5.8 steel

- Similar to DIN6336

Advantages



- These products can be used for discharging electrostatic charges in areas classified as ESD Protected Areas (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1

- For clear, unambiguous identification, the yellow ESD logo is printed of the side of the handle

NEW!



Antistatic



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Price each 1 to 9
Female									
BEAS-8	40	M8	18	13	25	14	-	✓	2,90 €
Male									
BEAS-8-25	40	M8	18	13	25	-	25	New	4,12 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



T5-16ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T5 allu...



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica



M1

Ruota per vite senza fine, Bronzo



PPF

Pistoncino a molla, con flangia



RFK28C

Riduttore ipoide inox, fino a 130 Nm



MBF

Manicotto filettato di bloccaggio, Montaggio e regolazione rapidi



IBJss

Snodo angolare, Inox



PLS

Distanziatore cilindrico, Inox 303



CLASS

Maniglia a ripresa - maschio, Inox



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro liscio



MDPOT

Potenziometro,



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...

Prodotti correlati



PAS

Maniglia a ponte, Reinforced PA thermoplastic



EMAS

Antistatic knurled nut, Antistatic



PDM_PDV

, by metal detectors



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors