

Star shaped **anti-static** handle

BEAS Prevents occurrence of electrostatic spark

- **Eliminates electric charges**

- **Materials:**

Thermoplastic, black graphic finish

Thread - 5.8 steel

- Similar to DIN6336

Advantages



- These products can be used for discharging electrostatic charges in areas classified as ESD Protected Areas (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1

- For clear, unambiguous identification, the yellow ESD logo is printed of the side of the handle

NEW!



Antistatic




DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Price each 1 to 9
Female									
BEAS-8	40	M8	18	13	25	14	-	✓	2,90 €
Male									
BEAS-8-25	40	M8	18	13	25	-	25	New	4,12 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



NK80
Guida mini Drylin® N,
Larghezza 80mm



PW_PWG15
Vite senza fine di
precisione, Acciaio



MFB
Giunto a soffietto,
Alluminio e bronzo -
con vite a pressione



BEAB
Manopola, stella, anti-
bacterial



ZG2
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



BCM_TP
Spazzola cilindrica
modulare, Filo in
tampico



GE_ET_2RS
Snodo sferico, Cromo
duro/PTFE con
guarnizioni di tenuta



RURp
Rotella girevole con
piastra, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
S...



SCA_SS
Serracavo, Inox



BABtss
Perno autobloccante
inox 303, Inox 303



HTD8M_20
Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD8 Acciaio



UTKswrr
Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V

Prodotti correlati



PAS
Maniglia a ponte,
Reinforced PA
thermoplastic



EMAS
Antistatic knurled nut,
Antistatic



PDM_PDV
, by metal detectors



PDM_PDV
Detectable plastic
palm grip, by metal
detectors