

Star shaped **anti-static** handle

BEAS Prevents occurrence of electrostatic spark

- **Eliminates electric charges**

- **Materials:**

Thermoplastic, black graphic finish

Thread - 5.8 steel




- Similar to DIN6336

Advantages

- These products can be used for discharging electrostatic charges in areas classified as ESD Protected Areas (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1

- For clear, unambiguous identification, the yellow ESD logo is printed of the side of the handle

NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Price each 1 to 9
Female									
BEAS-8	40	M8	18	13	25	14	-	✓	2,90 €
Male									
BEAS-8-25	40	M8	18	13	25	-	25	New	4,12 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



DB

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 2:1



D19 D29

Molla di compressione
al metro acciaio, al
metro



LVT

Mini martinetto
motorizzato 4A, 4
ampere



SH0

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Acciaio 20NCD2



RUR

Ruota, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
scorrevole)



DOG111

Motoriduttore DC 12V
e 24V DC, da 1.5 a 6
Nm



CNA-CNG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio a
squadra p...



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso




B3PAN

Panamech, Multi-
Beam inox, Inox - con



DSF

Limitatore di coppia a
scivolamento, 4 a



SCH

Attrezzo di bloccaggio
a tirante, A tirante



TCC

Tenditore, Acciaio

Prodotti correlati



BEAB

Manopola, stella,
antibatterico



PDM_PD V

, by metal detectors



PDM_PD V

Detectable plastic
palm grip, by metal
detectors



PDM_PD V

Detectable plastic
palm grip, blue
thermoplastic