

Star shaped **anti-static** handle

BEAS Prevents occurrence of electrostatic spark

- Eliminates electric charges

- Materials:

Thermoplastic, black graphic finish

Thread - 5.8 steel

- Similar to DIN6336

Advantages




- These products can be used for discharging electrostatic charges in areas classified as ESD Protected Areas (EPA) in accordance with DIN EN61340-5-1

- For clear, unambiguous identification, the yellow ESD logo is printed of the side of the handle

NEW!



Antistatic




DISCOUNTS

Qty	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØD1	ØD5	ØD8	H3	H4	T6	L	Stock*	Price each 1 to 9
Female									
BEAS-8	40	M8	18	13	25	14	-	✓	2,90 €
Male									
BEAS-8-25	40	M8	18	13	25	-	25	New	4,12 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



R_RR

Crema di acciaio a sezione stretta, Acciaio



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880



SUPccss

Calettatore di bloccaggio autocentrante inossidabile, Con ghiera



FBL4004_K7

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5, Poliammide nero 6 - me...



PCS50

Pignone a catena - acciaio, 12.7mm (DIN08B-1)



D19 D29

Molla di compressione al metro inossidabile, al metro




HDSS

Giunto cardanico - inossidabile, Sollecitazioni intense



PR40

Piede fissabile con snodo - poliammide, Ø 40



GBMz

Dado per vite a sfere, Dado cilindrico a circuiti multipli



G3

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile



CHV

Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW

Prodotti correlati



BEAB

Manopola, stella, antibatterica



PDM_PDV

, by metal detectors



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, by metal detectors



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic