







- Low cost clip
- made from zinc plated steel
- supplied by the packet

### Advantages

- Manual assembly/disassembly

**NEW!**



### DISCOUNTS

|       |      |      |      |            |
|-------|------|------|------|------------|
| Qty   | 1+   | 5+   | 10+  | 21+        |
| Disc. | List | -10% | -20% | On request |

| Part number | ØD  | L   | B  | Weight per 100 (kg) | Quantity per packet | Price each 1 to 4 |
|-------------|-----|-----|----|---------------------|---------------------|-------------------|
| BETA-2/B    | 2   | 53  | 12 | 0,5                 | 100                 | 6,83 €            |
| BETA-2.5/B  | 2,5 | 52  | 10 | 0,6                 | 100                 | 8,57 €            |
| BETA-3/B    | 3   | 66  | 15 | 0,9                 | 100                 | 11,01 €           |
| BETA-4/B    | 4   | 83  | 22 | 2,3                 | 100                 | 21,12 €           |
| BETA-4.5/B  | 4,5 | 68  | 24 | 2,5                 | 100                 | 28,06 €           |
| BETA-5/B    | 5   | 100 | 23 | 3,9                 | 100                 | 35,91 €           |
| BETA-6/B    | 6   | 105 | 26 | 6,0                 | 50                  | 25,08 €           |
| BETA-7/B    | 7   | 125 | 26 | 9,1                 | 25                  | 35,08 €           |
| BETA-8/B    | 8   | 142 | 29 | 13,6                | 25                  | 43,89 €           |

## Altri prodotti...



WSSs  
Gancio a S  
simmetrica, Inox



GLT2-17  
Guide telescopiche  
per montaggio in  
scanalatura,  
Estensione parziale



CNA-CNG  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio a  
squadra p...



MAX26  
Motoriduttore DC 12V  
e 24V DC, da 0,075 a  
0,6Nm



FBL6000\_K1  
Spazzola al metro  
fibre PA6 da Ø0,2 a  
Ø0,3, Poliammide  
nero 6 - pi...



DBC  
Panamech, Multi-  
Beam, Alluminio - con  
ganascia di serraggio



CLB\_M  
Maniglia a ripresa,  
Zamak



SCH  
Attrezzo di  
bloccaggio, A tirante  
orizzontale - inox




M1  
Coppia ruota e vite  
senza fine , Acciaio



ZG2  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica



CQA20  
Slitta di regolazione  
miniatura, 20



GPLss  
Scovolo, inox

**Prodotti correlati**