







- Low cost clip
- made from zinc plated steel
- supplied by the packet

Advantages

- Manual assembly/disassembly

NEW!



DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	21+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØD	L	B	Weight per 100 (kg)	Quantity per packet	Price each 1 to 4
BETA-2/B	2	53	12	0,5	100	6,83 €
BETA-2.5/B	2,5	52	10	0,6	100	8,57 €
BETA-3/B	3	66	15	0,9	100	11,01 €
BETA-4/B	4	83	22	2,3	100	21,12 €
BETA-4.5/B	4,5	68	24	2,5	100	28,06 €
BETA-5/B	5	100	23	3,9	100	35,91 €
BETA-6/B	6	105	26	6,0	50	25,08 €
BETA-7/B	7	125	26	9,1	25	35,08 €
BETA-8/B	8	142	29	13,6	25	43,89 €

Altri prodotti...



PRF-GPB
Guide for aluminium profile, Rail for 8mm wide slots



PRFRTR
Elementi di giunzione, Giunto di collegamento trasversale



PRES
Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Coppia di dadi per scanala...



H4
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2




BAC110
Contenitore a becco, Aggancio orientabile




TSRTC
Stem support for caster, For swivel caster with central hole



EKGS
Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 35Nm



PB
Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere: vetro




T5M_T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura



KH
Manicotto a sfere, Leggera



EMS
Volantino zigrinato, Zigrinato



M0
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati