







- Low cost clip
- made from zinc plated steel
- supplied by the packet

### Advantages

- Manual assembly/disassembly

**NEW!**



### DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	21+
Disc.	List	-10%	-20%	On request

Part number	ØD	L	B	Weight per 100 (kg)	Quantity per packet	Price each 1 to 4
BETA-2/B	2	53	12	0,5	100	6,83 €
BETA-2.5/B	2,5	52	10	0,6	100	8,57 €
BETA-3/B	3	66	15	0,9	100	11,01 €
BETA-4/B	4	83	22	2,3	100	21,12 €
BETA-4.5/B	4,5	68	24	2,5	100	28,06 €
BETA-5/B	5	100	23	3,9	100	35,91 €
BETA-6/B	6	105	26	6,0	50	25,08 €
BETA-7/B	7	125	26	9,1	25	35,08 €
BETA-8/B	8	142	29	13,6	25	43,89 €


## Altri prodotti...



CHB  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm




BVR  
Battute a vite regolabile, Acciaio



B  
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



APBC  
Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto



LVTMFC  
Device for controlling limit switches, For mini-actuator LVT



DBL805  
Rotella per catena, Serie 805



PLM-20SC  
Magnete cilindrico di fermo filettato, Magnete di fermo maschiato



ATZY  
Antivibrante elastico sgolato, Acciaio



F7-P-AM  
Visualizzatore multifunzione, Anello magnetico



DOMI50  
Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



VELM4  
Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi,



HTD8M\_50  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Ghisa

**Prodotti correlati**