
Copiglia beta

BETA

Acciaio zincato




- ***Copiglia economica***
- *Materiale:*
  Acciaio zincato bianco
- *Confezione: 100, 50, 25 pezzi a seconda del codice*

Vantaggi

- *Montaggio/ smontaggio manuale*

Info

- *Vendute anche in valigette*



Esempio di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	L	B	Per albero	Massa per 100 (kg)	Quantità per conf.	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
BETA-2/B	2	53	12	9-11	0,5	100	✔	8,01 €
BETA-2.5/B	2,5	52	10	11-13	0,6	100	✔	10,06 €
BETA-3/B	3	66	15	13-17	0,9	100	✔	12,95 €
BETA-4/B	4	83	22	17-20	2,3	100	✔	24,84 €
BETA-4.5/B	4,5	68	24	20-23	2,5	100	✔	33,03 €
BETA-5/B	5	100	23	23-26	3,9	100	✔	42,28 €
BETA-6/B	6	105	26	26-30	6,0	50	✔	29,50 €
BETA-7/B	7	125	26	30-34	9,1	25	-	41,30 €
BETA-8/B	8	142	29	34-45	13,6	25	✔	51,68 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Copiglia beta

Inox

BETA/SS


NUOVO!



- ***Copiglia economica***
- *Materiale:*
  Inox AISI 304
- *Confezione: 100, 50, 25, 20, 10 pezzi a seconda del codice*

Vantaggi

- *Montaggio/ smontaggio manuale*



Esempio di montaggio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo	-10%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD	L	B	Massa per 100 (kg)	Quantità per conf.	Prezzo unit. da 1 a 4
BETA-2/SS/B	2	53	12	0,32	100	35,11 €
BETA-3/SS/B	3	66	15	0,88	50	31,33 €
BETA-4/SS/B	4	83	22	1,49	25	32,09 €
BETA-5/SS/B	5	100	23	3,62	20	43,71 €
BETA-6/SS/B	6	105	26	5,56	10	34,21 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


CFF

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo


MLY_SS

Grillo con chiodo ad occhiello, Inox


GCT

Copiglia per tubo, Clip per tubo


SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1


ADL_M


Anello di sollevamento, Acciaio


LOQ

Accessori per porte, Fermaporte a scatto


KBS_UU


Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...


PRF_LIS

Guarnizione di tenuta, Black NBR


PCS50K

Pignone a catena dentatura temprata,


B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1


PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Inox


CAP805

Catena a tapparella dritta, Larga serie 805

Prodotti correlati