



- **Copiglia economica**
- **Materiale:**  
Acciaio zincato bianco
- **Confezione:** 100, 50, 25 pezzi a seconda del codice

### Vantaggi

- **Montaggio/ smontaggio manuale**

### Info

- **Vendute anche in valigette**



Esempio di montaggio

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	


Codice	ØD	L	B	Per albero	Massa per 100 (kg)	Quantità per conf.	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
BETA-2/B	2	53	12	9-11	0,5	100	✓	8,01 €
BETA-2.5/B	2,5	52	10	11-13	0,6	100	✓	10,06 €
BETA-3/B	3	66	15	13-17	0,9	100	✓	12,95 €
BETA-4/B	4	83	22	17-20	2,3	100	✓	24,84 €
BETA-4.5/B	4,5	68	24	20-23	2,5	100	✓	33,03 €
BETA-5/B	5	100	23	23-26	3,9	100	✓	42,28 €
BETA-6/B	6	105	26	26-30	6,0	50	✓	29,50 €
BETA-7/B	7	125	26	30-34	9,1	25	-	41,30 €
BETA-8/B	8	142	29	34-45	13,6	25	✓	51,68 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Copiglia economica
- Materiale:  
Inox AISI 304
- Confezione: 100, 50, 25, 20, 10 pezzi  
a seconda del codice

**Vantaggi**

- Montaggio/ smontaggio manuale

**NUOVO!**

Esempio di montaggio

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	5+	10+	21+
Sc.	Prezzo -10%	-20%	Su richiesta	

Codice	ØD	L	B	Massa per 100 (kg)	Quantità per conf.	Prezzo unit. da 1 a 4
BETA-2/SS/B	2	53	12	0,32	100	35,11 €
BETA-3/SS/B	3	66	15	0,88	50	31,33 €
BETA-4/SS/B	4	83	22	1,49	25	32,09 €
BETA-5/SS/B	5	100	23	3,62	20	43,71 €
BETA-6/SS/B	6	105	26	5,56	10	34,21 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Cerniera ad avvitare,  
Scardinabile



Morsetto di  
collegamento, Fisso  
Ø10 a Ø14



Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Plastica lavorata



Guarnizione in  
gomma, Da  
agganciare



Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT5  
Poliuretano armatura  
in acciaio



Manopola, Con coppia  
regolabile



Dado autofrenante ,  
Acciaio



Molla di compressione  
al metro inox, al  
metro



Albero per guida  
lineare, Acciaio  
temprato



Piede snodato con  
base stampata Ø150,  
40000N



Accessori per porte,  
Arresto per porta



Riduttore a rinvio  
angolare, da 4.50 a  
62 Nm

**Prodotti correlati**