




- Conforme a DIN 6799
- Inox

Vantaggi

- Possibilità di montaggio direttamente su un albero liscio o con gola (preferibile)
- Possibilità di montaggio assiale o radiale
- Smontaggio semplice con un cacciavite
- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo -10%		Su richiesta

Codice	Ød2	Albero da Ø	Ød3 max	A	S	Quantità per conf.	Prezzo unit. per conf.
BFA-1.2/B	1,2	1,4 - 2,0	3,25	1,01	0,3	1000	26,60 €
BFA-1.5/B	1,5	2,0 - 2,5	4,25	1,28	0,4	1000	28,18 €
BFA-1.9/B	1,9	2,5 - 3,0	4,80	1,61	0,5	1000	30,07 €
BFA-2.3/B	2,3	3,0 - 4,0	6,30	1,94	0,6	1000	32,93 €
BFA-3.2/B	3,2	4,0 - 5,0	7,30	2,70	0,6	1000	38,63 €
BFA-4/B	4,0	5,0 - 7,0	9,30	3,34	0,7	1000	40,85 €
BFA-5/B	5,0	6,0 - 8,0	11,30	4,11	0,7	1000	58,58 €
BFA-6/B	6,0	7,0 - 9,0	12,30	5,26	0,7	1000	66,50 €
BFA-7/B	7,0	8,0 - 11,0	14,30	5,84	0,9	500	45,12 €
BFA-8/B	8,0	9,0 - 12,0	16,30	6,52	1,0	500	51,14 €
BFA-9/B	9,0	10,0 - 14,0	18,80	7,63	1,1	500	71,57 €
BFA-10/B	10,0	11,0 - 15,0	20,40	8,32	1,2	500	86,13 €
BFA-12/B	12,0	13,0 - 18,0	23,40	10,45	1,3	200	50,79 €
BFA-15/B	15,0	16,0 - 24,0	29,40	12,61	1,5	200	96,33 €
BFA-19/B	19,0	20,0 - 31,0	37,60	15,92	1,75	100	114,39 €


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



EPE

Dado ad alette
Hygienic Design®,
Sottile



BCM_HPBT

Spazzola cilindrica
modulare, Filo
poliestere PBT



CFS

Perno folle mini,
Miniatura



PCS37

Pignone a catena -
acciaio, 9.525mm
(DIN06B-1)



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
Ø 150



UGCG

Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



DGSA

Testa a snodo
maschio, Acciaio /
acciaio - Serie
economica



T5-16ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T5 allu...



VTLM

Volantino a 3 lobi,
Poliammide - Acciaio




CHM40

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a



PTAF80-PAMF80


Piede fissabile con
base lamiera Ø80, Ø



BLHM70


Rinvio angolare, fino a
128 Nm

Prodotti correlati



CXS

Anello di arresto
esterno DIN471,
esterno DIN 471



CYS

Anello di arresto
interno DIN472,
interno DIN 472



PAL

Dado di sicurezza, Per
bloccaggio assiale