

Dado con sponda in bronzo



BFM 2 filetti trapezoidali inclinati a destra

- Sponda con tolleranza
- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P



Accessori

- Asta in acciaio LFM



Sponda con tolleranza

2 Filetti



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

Riferimenti	Passo									Prezzi unit.	
	Ød	P	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	da 1 a 9	20 a 39 ⁺
BFM126	12	6	28	48	38	6	35	12	8	44,74 €	26,84 €
BFM168	16	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM188	18	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM208	20	8	32	55	45	7	44	12	8	61,39 €	36,83 €
BFM2210	22	10	32	55	45	7	44	12	8	72,50 €	43,50 €
BFM2410	24	10	32	55	45	7	44	12	8	59,82 €	35,90 €
BFM2810	28	10	38	62	50	7	46	14	8	89,00 €	53,41 €
BFM3012	30	12	38	62	50	7	46	14	8	79,99 €	48,00 €
BFM3212	32	12	45	70	58	7	54	16	10	127,33 €	76,40 €
BFM3612	36	12	45	70	58	7	54	16	10	127,08 €	76,25 €
BFM4014	40	14	63	95	78	9	66	16	12	200,85 €	120,51 €

Altri prodotti...



BABFCFO
Perno autobloccante,
Boccole di fissaggio
con flangia ovale



M1
Coppia ruota e vite
senza fine , Acciaio
temprato




BAC110
Contenitore a becco,
Contenitore



G3
Ingranaggio dritto
acciaio , Acciaio
20NCD2



CHINV
Cerniera invisibile,
Invisibile - Apertura
fino a 90°



IN1
Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)



AC144
Piastrina di riscontro
piatta per chiusura,
22mm



RDERSS
Tenditore, a serraggio
manuale inox



WW10
Guida Drylin® W,
Carrello



PRF-P
Supporto piede, Per
piede o ruote



IBJ
Snodo angolare a
180°, Acciaio



T5M T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



LFM2
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti



LRM2
Dado trapezoidale,
Bronzo - 2 filetti



LFM2
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti



LFM2
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 2 filetti