

Dado con sponda in bronzo



BFM 2 filetti trapezoidali inclinati a destra

- Sponda con tolleranza
- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P



Accessori

- Asta in acciaio LFM



Sponda con tolleranza

2 Filetti



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

Riferimenti	Passo									Prezzi unit.	
	Ød	P	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	da 1 a 9	20 a 39 ⁺
BFM126	12	6	28	48	38	6	35	12	8	44,74 €	26,84 €
BFM168	16	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM188	18	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM208	20	8	32	55	45	7	44	12	8	61,39 €	36,83 €
BFM2210	22	10	32	55	45	7	44	12	8	72,50 €	43,50 €
BFM2410	24	10	32	55	45	7	44	12	8	59,82 €	35,90 €
BFM2810	28	10	38	62	50	7	46	14	8	89,00 €	53,41 €
BFM3012	30	12	38	62	50	7	46	14	8	79,99 €	48,00 €
BFM3212	32	12	45	70	58	7	54	16	10	127,33 €	76,40 €
BFM3612	36	12	45	70	58	7	54	16	10	127,08 €	76,25 €
BFM4014	40	14	63	95	78	9	66	16	12	200,85 €	120,51 €

Altri prodotti...



PSP
Accessori per pannello, Profilo supporto per pannelli



MEP
Impugnatura cilindrica libera, Fissa



YG1
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



UGCG
Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida




AKD
Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 600Nm




BDM
Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...



CHB
Single output shaft, For CHB gearbox



UCF PBT
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



BLHM70
Rinvio angolare, fino a 128 Nm



PCF4
Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base quadrata



BLHB60
Rinvio angolare, fino a 70 Nm



DOMI80
Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...

Prodotti correlati



LFM2
Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



LRM2
Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



LFM2
Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



LFM2
Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti