

Dado con sponda in bronzo



BFM 2 filetti trapezoidali inclinati a destra

- Sponda con tolleranza
- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P



Accessori

- Asta in acciaio LFM



Sponda con tolleranza

2 Filetti



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

Riferimenti	Passo									Prezzi unit.	
	Ød	P	ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	da 1 a 9	20 a 39 ⁺
BFM126	12	6	28	48	38	6	35	12	8	44,74 €	26,84 €
BFM168	16	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM188	18	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM208	20	8	32	55	45	7	44	12	8	61,39 €	36,83 €
BFM2210	22	10	32	55	45	7	44	12	8	72,50 €	43,50 €
BFM2410	24	10	32	55	45	7	44	12	8	59,82 €	35,90 €
BFM2810	28	10	38	62	50	7	46	14	8	89,00 €	53,41 €
BFM3012	30	12	38	62	50	7	46	14	8	79,99 €	48,00 €
BFM3212	32	12	45	70	58	7	54	16	10	127,33 €	76,40 €
BFM3612	36	12	45	70	58	7	54	16	10	127,08 €	76,25 €
BFM4014	40	14	63	95	78	9	66	16	12	200,85 €	120,51 €

Altri prodotti...



ZG2

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)




SR

Cremagliera sezione stretta, Inox



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



GBMf

Dado per vite a sfere, Dado flangiato a circuiti multipli



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



NPCR

Morsetto porta fotocellule, Regolabile



WS20

Binario Drylin® W, Binario



AFSE

Perno di fissaggio, con chiusura a scatto



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 9,1 Nm



M2

Vite senza fine, Acciaio temprato



LR

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera di regolazione



FRtool

Attrezzi per inserti filettati, Attrezzo di posa

Prodotti correlati



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



LRM2

Dado trapezoidale, Bronzo - 2 filetti



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti



LFM2

Vite trapezoidale acciaio, Acciaio semiduro - 2 filetti