

# Dado con sponda in bronzo



## BFM 2 filetti trapezoidali inclinati a destra

- Sponda con tolleranza
- Maschiatura a norma NFE 03.616
- Dado lavorato
- Tolleranza maschiatura: 7H
- Materiale: Bronzo CuSn8P



### Accessori

- Asta in acciaio LFM



Sponda con tolleranza

2 Filetti



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-30%	-40%	Su richiesta

Riferimenti	Passo		ØD1	ØD4	ØD5	ØD6	L1	L2	L3	Prezzi unit.	
	Ød	P								da 1 a 9	20 a 39 <sup>+</sup>
BFM126	12	6	28	48	38	6	35	12	8	44,74 €	26,84 €
BFM168	16	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM188	18	8	28	48	38	6	35	12	8	44,89 €	26,93 €
BFM208	20	8	32	55	45	7	44	12	8	61,39 €	36,83 €
BFM2210	22	10	32	55	45	7	44	12	8	72,50 €	43,50 €
BFM2410	24	10	32	55	45	7	44	12	8	59,82 €	35,90 €
BFM2810	28	10	38	62	50	7	46	14	8	89,00 €	53,41 €
BFM3012	30	12	38	62	50	7	46	14	8	79,99 €	48,00 €
BFM3212	32	12	45	70	58	7	54	16	10	127,33 €	76,40 €
BFM3612	36	12	45	70	58	7	54	16	10	127,08 €	76,25 €
BFM4014	40	14	63	95	78	9	66	16	12	200,85 €	120,51 €

## Altri prodotti...



G0

Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2



SC2

Giunto rigido in 2  
parti, Ganascia di  
serraggio



BAC110

Contenitore a becco,  
Contenitore



VB

Volantino a 6 lobi,  
Duroplast - Inox



PW\_PWG1

Vite senza fine di  
precisione, Inox



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare,  
Sfilabile



MRASSeco

Maglia rapida  
economica, Inox



GLB

Volantino a 6 lobi,  
Tecnopolimero -  
Ottone



PRF\_JL6

Panel accessories,  
Guarnizione - Ø 6mm



HTD5M\_09

Puleggia dentata di  
trasmissione tipo  
HTD, HTD5 Acciaio



PM2

Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
non temprato



GAC

Chiusura a leva con  
serratura, Riscontro  
grezzo

## Prodotti correlati



LFM2

Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti



LRM2

Dado trapezoidale,  
Bronzo - 2 filetti



LFM2

Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti



LFM2

Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti