



- **Bearing mounted in housing with circlips**
- Housing supplied with bearing
- ZZ bearing (with shielding)
- Materials:
Housing: zinc plated steel (60C40), natural finish
Bearing: steel
Circlips: steel





Options

- Flange with bearing glued in (BH01)



Part number			ØB	ØD	ØC	L	ØA	ØP
Round	Double flat	Square						
BH0200-40-623	BH0201-40-623	BH0202-40-623	3	Ø10x7Prof.	Ø8,5	11	40	30
BH0200-40-634	BH0201-40-634	BH0202-40-634	4	Ø16x8Prof.	Ø14,0	11	40	30
BH0200-40-625	BH0201-40-625	BH0202-40-625	5	Ø16x8Prof.	Ø14,0	11	40	30
BH0200-40-606	BH0201-40-606	BH0202-40-606	6	Ø17x9Prof.	Ø15,0	11	40	30
BH0200-58-608	BH0201-58-608	BH0202-58-608	8	Ø22x11Prof.	Ø19,5	16	58	46
BH0200-58-6000	BH0201-58-6000	BH0202-58-6000	10	Ø26x12Prof.	Ø24,0	16	58	46
BH0200-58-6201	BH0201-58-6201	BH0202-58-6201	12	Ø32x14Prof.	Ø28,0	16	58	46
BH0200-94-6202	BH0201-94-6202	BH0202-94-6202	15	Ø35x18Prof.	Ø33,0	25	94	78
BH0200-94-6003	BH0201-94-6003	BH0202-94-6003	17	Ø35x17Prof.	Ø33,0	25	94	78
BH0200-94-6004	BH0201-94-6004	BH0202-94-6004	20	Ø42x19Prof.	Ø38,0	25	94	78
BH0200-94-6005	BH0201-94-6005	BH0202-94-6005	25	Ø47x19Prof.	Ø43,0	25	94	78
BH0200-94-6006	BH0201-94-6006	BH0202-94-6006	30	Ø55x20Prof.	Ø50,0	25	94	78

Dimensions in mm



DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	40+
Disc.	List -15%	-20%	On request	

							Price each 1 to 5		
ØH	THD	K	Bearing	N	ØJ	F	Round	Double flat	Square
Ø7,5x4,5Prof. (M4 Vis)	Ø4,20 (M5)	30	623ZZ	24	Ø22x3	3	46,08 €	52,10 €	54,58 €
Ø7,5x4,5Prof. (M4 Vis)	Ø4,20 (M5)	30	634ZZ	24	Ø22x3	3	46,08 €	52,10 €	54,58 €
Ø7,5x4,5Prof. (M4 Vis)	Ø4,20 (M5)	30	625ZZ	24	Ø22x3	3	46,08 €	52,10 €	54,58 €
Ø7,5x4,5Prof. (M4 Vis)	Ø4,20 (M5)	30	606ZZ	24	Ø22x3	3	46,08 €	52,10 €	54,58 €
Ø9,5x5,5Prof. (M5 Vis)	Ø5,20 (M6)	44	608ZZ	40	Ø36x4	4	62,69 €	64,66 €	90,98 €
Ø9,5x5,5Prof. (M5 Vis)	Ø5,20 (M6)	44	6000ZZ	40	Ø36x4	4	62,69 €	64,66 €	90,98 €
Ø15,0x8,5Prof. (M8 Vis)	Ø5,20 (M6)	44	6201ZZ	40	Ø36x4	4	62,69 €	64,66 €	90,98 €
Ø15,0x8,5Prof. (M8 Vis)	Ø8,50 (M10)	77	6202ZZ	67	Ø66x6	7	90,93 €	102,62 €	145,64 €
Ø15,0x8,5Prof. (M8 Vis)	Ø8,50 (M10)	77	6003ZZ	67	Ø66x6	7	90,93 €	102,62 €	145,64 €
Ø15,0x8,5Prof. (M8 Vis)	Ø8,50 (M10)	77	6004ZZ	67	Ø66x6	7	90,90 €	102,62 €	145,64 €
Ø15,0x8,5Prof. (M8 Vis)	Ø8,50 (M10)	77	6005ZZ	67	Ø66x6	7	90,93 €	102,62 €	145,64 €
Ø15,0x8,5Prof. (M8 Vis)	Ø8,50 (M10)	77	6006ZZ	67	Ø66x6	7	77,93 €	102,62 €	145,64 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...




PRF_CLIP_22

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per cavi elettrici...



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



RPP3

Cinghia di trasmissione RPP, RPP3



DOMI30

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...



ZG4

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



ZHBRA

Ingranaggio conico in plastica, 1,25:1 2:1 3:1



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 75,7 Nm



ADL_M

Anello di sollevamento, Inox



UCP_SS

Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



CHAPAMss

Cerniera a testa piatta a saldare, Inox o Alluminio



WSRM

Dado cilindrico in polimero, Polimero (Iglidur®) - 1 filetto



DOMI80


Accessori di collegamento, Kit di fissaggio

Prodotti correlati



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



BH02

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips