

# Box set of hose clamps

Stainless steel

BOX-CS/SS

- Boxes containing solid 9 and 12mm wide hose clamps
- Ideal for the maintenance department

## Info.

- Also contains a flexible screwdriver



stainless steel



### Small version BOX-CS-100/SS

Quantity	Range of serrage Ø	largeur bande
15	8-12	9
20	10-16	9
20	12-22	9
15	16-27	9
15	20-32	9
15	25-40	9

### Large version BOX-CS-220/SS

Quantity	Range of adjustment Ø	Collar width
20	8-12	9
25	10-16	9
30	12-22	9
25	16-27	9
25	20-32	9
25	25-40	9
20	16-27	12
20	20-32	12
20	32-50	12
10	40-60	12

## DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%	-5%	On request

Part N°	Box dimensions	Quantity per box	Price each
BOX-CS-100/SS	255x315x65	100 clamps	97,25 €
BOX-CS-220/SS	460x360x85	220 clamps	184,03 €

All dimensions in mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

207

## Altri prodotti...



RCC\_RCX

Rondella sferica -  
DIN6319, concava



PSG2

Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato



LF

Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera di  
regolazione



CHN\_CHNSS

Catena dritta a maglie  
lunghe, Acciaio  
zincato




MHMEP

Manovella ad  
impugnatura girevole,  
Prealesata




AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
liscio



STL

Guida con spazzola,  
Spazzola



BPQ

Quadro linear ball  
bearing unit, Included  
4 linear ball bearings



HTD5M\_09

Puleggia dentata di  
trasmissione tipo  
HTD, HTD5 Acciaio



CHM90

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
540 Nm



PV2R

Braccio portaventosa  
orientabile, Serraggio  
rinforzato

## Prodotti correlati



BOX-CS

Fascette di serraggio,  
Valigetta di fascette  
acciaio