

Boxed set of wide threaded self tapping inserts

For wood

BOX-INS-W

- Selection of self tapping inserts with a large external thread for use in wood
- Assembles by deformation, no special tools required
- With hexagonal socket for assembly
- Material:
White galvanized steel

Applications

- Can be used in soft plastics or woods and rubber



480 pieces




010

440

002

006

Quantity	Type	ØD	L	Ød	SW
50	010	10	12	M5	5
50	010	12	15	M6	6
30	010	14	15	M8	8
50	440	10	12	M5	5
50	440	12	12	M6	6
30	440	14	15	M8	8
50	002	10	10	M5	-
50	002	12	15	M6	-
30	002	14	14	M8	-
30	006	8	12	M5	-
30	006	15	15	M6	-
30	006	12	15	M8	-



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Quantity per box	Price each
BOX-INS-W	480 pieces	373,29 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

205

Altri prodotti...



GPB55

Impugnatura sferica femmina filettata, Inox 304



BH01

Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio : pressione e colla



SH3

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



CDC

Molla di compressione conica, Conica




UCFL

Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina in acciaio



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio




CQA30

Accessori per slitta di regolazione miniatura, 30



KH

Manicotto a sfere, Leggera



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



AT10-50ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo



VTLM

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio

Prodotti correlati



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo



INS150

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo



BOXINS300

Inserto autofilettante, Box kit per materiali duri