

Boxed set of wide threaded self tapping inserts

For wood

BOX-INS-W

- Selection of self tapping inserts with a large external thread for use in wood
- Assembles by deformation, no special tools required
- With hexagonal socket for assembly
- Material:
White galvanized steel

Applications

- Can be used in soft plastics or woods and rubber



480 pieces




010

440

002

006

Quantity	Type	ØD	L	Ød	SW
50	010	10	12	M5	5
50	010	12	15	M6	6
30	010	14	15	M8	8
50	440	10	12	M5	5
50	440	12	12	M6	6
30	440	14	15	M8	8
50	002	10	10	M5	-
50	002	12	15	M6	-
30	002	14	14	M8	-
30	006	8	12	M5	-
30	006	15	15	M6	-
30	006	12	15	M8	-



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Quantity per box	Price each
BOX-INS-W	480 pieces	373,29 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019


205

Altri prodotti...



R206

Molla per stampi
ISO10243, Extra-forte



T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio



PCLA_M

Maniglia a ripresa -
femmina, Plastica



UGH32

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 32



T5P_T10P

Plastra di giunzione
per cinghia T, T5




PNA

Giunto elastico
PERIFLEX®, Giunto
completo



TRMSS

Crema di sezione
circolare, Inox -
modulo 1-5



H1

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



GB-RA

Ingranaggio dritto
ottone, Ottone
CuZn39Pb3



AKD

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 22 a
600Nm



RT61

Calettatore di
bloccaggio, Coppia
media/bassa



SA_SAKH

Supporto per
manicotto, Chiuso -
carico leggero

Prodotti correlati



INS100

Inserto auto-
maschiante a passo
grosso, Filetto largo



INS150

Inserto auto-
maschiante a passo
grosso, Con colletto -
filetto largo



BOXINS300

Inserto autofilettante,
Box kit per materiali
duri



EGRM

Tee nuts with prong,