

Boxed set of wide threaded self tapping inserts

For wood

BOX-INS-W

- Selection of self tapping inserts with a large external thread for use in wood
- Assembles by deformation, no special tools required
- With hexagonal socket for assembly
- Material:
White galvanized steel

Applications

- Can be used in soft plastics or woods and rubber



480 pieces




010

440

002

006

Quantity	Type	ØD	L	Ød	SW
50	010	10	12	M5	5
50	010	12	15	M6	6
30	010	14	15	M8	8
50	440	10	12	M5	5
50	440	12	12	M6	6
30	440	14	15	M8	8
50	002	10	10	M5	-
50	002	12	15	M6	-
30	002	14	14	M8	-
30	006	8	12	M5	-
30	006	15	15	M6	-
30	006	12	15	M8	-



DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Quantity per box	Price each
BOX-INS-W	480 pieces	373,29 €

Dimensions in mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

205

Altri prodotti...



BC3

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



TBD

Tavola di posizionamento a passo inverso manuale, 40kg



RFV63

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 152 Nm



BAGSS

Anello di bloccaggio inox, Inox



PAS

Maniglia a ponte, Reinforced PA thermoplastic



GE32

Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



NRV

Morsetto incrociato, Montaggio e regolazione rapidi



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



RFV50

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 80 Nm



BLM

Pressore liscio a molla, Corpo inox



M2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato

Prodotti correlati



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo



INS150

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Con colletto - filetto largo



BOXINS300

Inserto autofilettante, Box kit per materiali duri