

Box sets of self-locking nuts **DIN985**

BOX-NINA

Steel

- Boxes of standard DIN985 self-locking nuts

Application

- Ideal for the maintenance department
or for use in workshops



- Box details

Quantity	Thread ØM	Thread
Standard thread		
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
50	M8	1,25
50	M10	1,50
25	M12	1,75
10	M14	2,00
10	M16	2,00
Fine thread		
50	M10	1,00
25	M12	1,50
20	M14	1,50
10	M16	1,50

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%		On request


Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-NINA	550 washers	75,50 €

Altri prodotti...



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



LSM

Vite trapezoidale inox 316L, Inox - 1 filetto



NKIA

Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale monodirezion...



V3RA_PT

Volantino a tre razze, Poliammide



BSPM

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Dado + vite a ricircolo di sfere



ACL-APB

Sistema di chiusura, Ferpporta magnetico



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo in acciaio,...



PGMSS

Maniglia a ponte inox, Inox



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, 10mm



NJM

Connettore rinvio d'angolo, Multiplo



CCL

Capocorda ad occhiello, Acciaio



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione

Prodotti correlati



NIN

Dado autofrenante, Acciaio



BOX-SHNA

Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio



BOX-WM

Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio