

Box sets of self-locking nuts **DIN985**

BOX-NINA

Steel

- Boxes of standard DIN985 self-locking nuts

Application

- Ideal for the maintenance department
or for use in workshops



- Box details

Quantity	Thread ØM	Thread
Standard thread		
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
50	M8	1,25
50	M10	1,50
25	M12	1,75
10	M14	2,00
10	M16	2,00
Fine thread		
50	M10	1,00
25	M12	1,50
20	M14	1,50
10	M16	1,50

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%		On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-NINA	550 washers	75,50 €

Altri prodotti...



INS100

Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo




HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LRX



PRF_SDD_1820

Supporto per sensore Ø18 e Ø20, ø18 e ø20



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox




SH3

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2




ACLCHAR

Cerniera ad avvitare, Con fori oblunghi



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1




SHW

Rondella semplice, Inox A2



CHAEpac

Square decorative screwed hinges, carbon fibre



M0

Ruote per viti senza fine, Bronzo



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Dado di regolazione

Prodotti correlati



NIN

Dado autofrenante, Acciaio



BOX-SHNA

Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio



BOX-WM

Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio