

Box sets of self-locking nuts **DIN985**

BOX-NINA

Steel

- Boxes of standard DIN985 self-locking nuts

Application

- Ideal for the maintenance department
or for use in workshops



- Box details

Quantity	Thread ØM	Thread
Standard thread		
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
50	M8	1,25
50	M10	1,50
25	M12	1,75
10	M14	2,00
10	M16	2,00
Fine thread		
50	M10	1,00
25	M12	1,50
20	M14	1,50
10	M16	1,50

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%		On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-NINA	550 washers	75,50 €

Altri prodotti...



TCL-ECL
Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



CHA35
Cerniera ad avvitare, Hinge



GLT3-46A
Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore, Estensione totale



VRSF
Anello di sollevamento, Orientabile maschio



NK40
Guida mini Drylin® N, Larghezza 40 mm




BABam
Perno di sollevamento autobloccante, Autobloccante



MHMEP
Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata



FF15
Riduttore ad alberi paralleli, da 2.20 a 10 Nm



M1
Ruota per vite senza fine, Bronzo



AT5P_AT10P
Piastro di giunzione per cinghia AT, AT10



PTAF80-PAMF80
Piede fissabile con base lamiera Ø80, Ø 80



MCL
Manicotto di riduzione, Cilindrico - inox

Prodotti correlati



NIN
Dado autofrenante, Acciaio



BOX-SHNA
Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio



BOX-WM
Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio