

Box sets of self-locking nuts **DIN985**

BOX-NINA

Steel

- Boxes of standard DIN985 self-locking nuts

Application

- Ideal for the maintenance department
or for use in workshops



- Box details

| Quantity | Thread ØM | Thread |
|------------------------|-----------|--------|
| Standard thread | | |
| 100 | M4 | 0,70 |
| 100 | M5 | 0,80 |
| 100 | M6 | 1,00 |
| 50 | M8 | 1,25 |
| 50 | M10 | 1,50 |
| 25 | M12 | 1,75 |
| 10 | M14 | 2,00 |
| 10 | M16 | 2,00 |
| Fine thread | | |
| 50 | M10 | 1,00 |
| 25 | M12 | 1,50 |
| 20 | M14 | 1,50 |
| 10 | M16 | 1,50 |

DISCOUNTS

| | | | |
|------------|-----|----|------------|
| Qty | 1+ | 2+ | 5+ |
| Disc. Prix | -5% | | On request |

| Part N° | Quantity per box | Price each |
|----------|------------------|------------|
| BOX-NINA | 550 washers | 75,50 € |

Altri prodotti...



BPPss

Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox, Inox



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, 100000



PTCR

Adjustable furniture foot, square tube



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...



BMM

Manopola, zigrinata



PDM_PDV

, by metal detectors



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



PX

Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero



UGAC_UGET

Guida per cilindrico, Giunto per stelo



PR65C

Half-articulated foot Ø 65, Ø 65



RAS

Snodo angolare a 90° DIN71802, Inox

Prodotti correlati



NIN

Dado autofrenante, Acciaio



BOX-SHNA

Dado esagonale - DIN934, Valigetta di dadi acciaio



BOX-WM

Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio