

Box sets of self-locking nuts **DIN985**

BOX-NINA

Steel

- Boxes of standard DIN985 self-locking nuts

Application

- Ideal for the maintenance department
or for use in workshops



- Box details

Quantity	Thread ØM	Thread
Standard thread		
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
50	M8	1,25
50	M10	1,50
25	M12	1,75
10	M14	2,00
10	M16	2,00
Fine thread		
50	M10	1,00
25	M12	1,50
20	M14	1,50
10	M16	1,50

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc. Prix	-5%		On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-NINA	550 washers	75,50 €

Altri prodotti...



BCA

Ghiera scanalata
cilindrica in acciaio,
Acciaio



HTD5M_25

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Alluminio



MDB_MTB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 2:1



BABam

Perno di sollevamento
autobloccante,
Autobloccante



PW_PWG15

Vite senza fine di
precisione, Acciaio



SVT15

Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



PGM52-M4

Maniglia a ponte,
Ottone




NSR

Connettore rinvio
d'angolo, Regolabile



RFK28C

Riduttore ipoide inox,
fino a 130 Nm



EPRF

Dado flangiato per
madrevite a passo



METC

Cuscinetto a collare ,
Bronzo



ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1

Prodotti correlati



NIN

Dado autofrenante ,
Acciaio



BOX-SHNA

Dado esagonale -
DIN934, Valigetta di
dadi acciaio



BOX-WM

Rondella semplice -
DIN125, Valigetta di
rondelle acciaio