

Box set of hexagonal nuts **DIN934**

Steel

BOX-SHNA

- Boxes of standard DIN934 nuts DIN934
- Chromed steel

Application

- Ideal for the maintenance department



- Box details

Quantity	Thread ØM	Thread
Standard thread		
100	M3	0,50
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
100	M8	1,25
50	M10	1,50
50	M12	1,75
25	M14	2,00
20	M16	2,00
10	M18	2,50
10	M20	2,50
5	M24	3,00

DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	Prix	-5%	On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-SHNA	670 washers	69,17 €

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLEMENT 2019

209

Altri prodotti...



AT5courroie

Cinghia chiusa
posizionamento AT,
AT5 Poliuretano
armatura in acciaio



HG8-ECO

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio C45




CABtool

Attrezzi per cavi,
Attrezzi per taglio



ES

Simple support base
(bipod), Plastic



TBL

Mini tavola di
posizionamento a vite
metrica, Piastra



EAR

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Ghiera
autobloccante - anello
di fr...



BCM_CC

Spazzola cilindrica
modulare, Filo di crine
di cavallo



H0

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



ACL-PLAngle

Elementi di giunzione,
Collegamento
angolare



PRF_JL5

Panel accessories,
Guarnizione - Ø 5mm



PRES

Accessori per pressa
PRES-3HR e
PRES-4HR,



OP3_14_06

Accessorio per
indicatori, Boccola di
riduzione

Prodotti correlati



SHN

Dado esagonale -
DIN934, Acciaio (Class
6|8|)



BOX-NINA

Dado autofrenante -
DIN985, Valigetta di
dadi acciaio



BOX-WM

Rondella semplice -
DIN125, Valigetta di
rondelle acciaio