

# Box set of hexagonal nuts **DIN934**

Steel

**BOX-SHNA**

- Boxes of standard DIN934 nuts DIN934
- Chromed steel

## Application

- Ideal for the maintenance department



## - Box details

Quantity	Thread ØM	Thread
<b>Standard thread</b>		
100	M3	0,50
100	M4	0,70
100	M5	0,80
100	M6	1,00
100	M8	1,25
50	M10	1,50
50	M12	1,75
25	M14	2,00
20	M16	2,00
10	M18	2,50
10	M20	2,50
5	M24	3,00

## DISCOUNTS

Qty	1+	2+	5+
Disc.	Prix	-5%	On request

Part N°	Quantity per box	Price each
BOX-SHNA	670 washers	69,17 €

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

209

## Altri prodotti...




RFVbr  
Riduttore inox a ruota e vite senza fine,  
Braccio di reazione



PRF\_ART  
Cerniere e giunti,  
Standard



CHA1056\_U20  
Cerniera ad avvitare,  
Sezione 90X60



GPLss  
Scovolo, inox



PT820  
Pignone di trazione,  
Serie 820 e 815



CLR  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio  
per forcell...



UCP  
Cuscinetto ritto in  
ghisa, Ghisa



CHAGC-AL  
Cerniera ad avvitare,  
Sfilabile



SLV  
Attrezzo di bloccaggio  
a leva verticale, A  
leva verticale - inox



GMK17\_RG  
Morsetto di giunzione,  
Per guida prodotto  
laterale



SR  
Cremagliera sezione  
stretta, Inox



G3  
Ingranaggio dritto  
acciaio, Acciaio  
20NCD2

## Prodotti correlati



SHN  
Dado esagonale -  
DIN934, Acciaio (Class  
6|8)



BOX-NINA  
Dado autofrenante -  
DIN985, Valigetta di  
dadi acciaio



BOX-WM  
Rondella semplice -  
DIN125, Valigetta di  
rondelle acciaio