

# Box set of Nitrile O-rings

## BOX-TOR-C Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm



- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:  
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

### Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
  - HFA fluids
  - HFB fluids
  - HFC fluids
  - Air

### Info

- Ideal for the maintenance department



### Box contents

Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2
20	3,00	1,50	15	6,30	2,40	10	10,00	3,00
20	5,00	1,50	15	8,30	2,40	10	12,00	3,00
20	7,00	1,50	15	11,30	2,40	10	14,00	3,00
20	9,00	1,50	15	13,30	2,40	10	16,00	3,00
20	11,00	1,50	15	17,30	2,40	10	18,00	3,00
20	6,00	2,00	15	5,00	2,50	5	20,20	3,00
20	8,00	2,00	15	7,00	2,50	5	22,20	3,00
20	10,00	2,00	15	10,00	2,50	5	24,20	3,00
20	12,00	2,00	15	12,00	2,50	5	26,20	3,00
20	14,00	2,00	15	15,00	2,50	5	30,20	3,00

### DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Price each 1 to 2
BOX-TOR-C	NBR 70 Sh A	425 o-rings	61,33 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



BABtss  
Perno autobloccante  
inox 303, Inox 303



T39\_T49  
Molla di trazione al  
metro inox, al metro



UTKpwc  
Guida lineare  
Utilitrack®, Ruota a V  
- rivestimento  
polimero



MHPGR  
Manovella ad  
impugnatura girevole,



MEP  
Impugnatura cilindrica  
libera, Fissa



SBF  
Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover



PR125rehausse  
Extension for  
articulated foot Ø123,  
Ø 123



HFL  
Ruota libera,  
Combinata ad aghi



ZG1  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



ATZYSS  
Antivibrante elastico  
inox sgolato, Inox



BSM  
Pressore a molla con  
esagono incassato,  
corpo e spina inox



PF40  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino  
a 18 Nm

## Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL  
Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, Extraction  
tools