

Box set of Nitrile O-rings

BOX-TOR-C Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm



- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2
20	3,00	1,50
20	5,00	1,50
20	7,00	1,50
20	9,00	1,50
20	11,00	1,50
20	6,00	2,00
20	8,00	2,00
20	10,00	2,00
20	12,00	2,00
20	14,00	2,00

Quantity	ØD1	ØD2
15	6,30	2,40
15	8,30	2,40
15	11,30	2,40
15	13,30	2,40
15	17,30	2,40
15	5,00	2,50
15	7,00	2,50
15	10,00	2,50
15	12,00	2,50
15	15,00	2,50

Quantity	ØD1	ØD2
10	10,00	3,00
10	12,00	3,00
10	14,00	3,00
10	16,00	3,00
10	18,00	3,00
5	20,20	3,00
5	22,20	3,00
5	24,20	3,00
5	26,20	3,00
5	30,20	3,00

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Price each 1 to 2
BOX-TOR-C	NBR 70 Sh A	425 o-rings	61,33 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



CHMBR

Braccio di reazione,
Braccio di reazione
per riduttori CHM e
CHMR




BLHB40

Rinvio angolare ad
albero cavo, fino a
10.3 Nm



CHARcav

Cerniera a molla, to
install



MLY

Grillo con chiodo ad
occhiello, Acciaio



BEF

Vite a ricircolo di sfere
miniatura, Supporto
con cuscinetto



COA-COG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
piana per f...



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



SSB

Ingranaggio conico
inox, 1:1



OP3_14_06

Accessorio per
indicatori, Boccola di
riduzione



PRF4590

Profilato alluminio
standard, 45 x 90 mm



DOMI50

Accessori di
collegamento, Piatto
girevole



AT5M_AT10M

Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT10
Poliuretano armatura
in acciaio

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, Extraction
tools