

# Box set of Nitrile O-rings

## BOX-TOR-G Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm

- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:  
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C


### Uses

Suitable for:

- Hydraulic oils
- HFA fluids
- HFB fluids
- HFC fluids
- Air

### Info

- Ideal for the maintenance department



### Box contents

Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78	13	13,95	2,62	10	28,17	3,53
20	3,68	1,78	13	15,54	2,62	10	29,75	3,53
20	4,48	1,78	13	17,13	2,62	10	31,34	3,53
20	5,28	1,78	13	18,72	2,62	10	32,92	3,53
20	6,07	1,78	13	18,64	3,53	10	34,52	3,53
20	7,66	1,78	10	20,22	3,53	10	36,10	3,53
20	9,25	1,78	10	21,82	3,53	10	37,69	3,53
13	9,19	2,62	10	23,40	3,53	7	37,47	5,34
13	10,78	2,62	10	24,99	3,53	7	40,65	5,34
13	12,37	2,62	10	26,58	3,53	7	43,82	5,34

### DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-G	NBR 70 Sh A	382 o-rings	✓	28,92 €

All dimensions in mm

## Altri prodotti...



CHAEss  
Cerniera estetica, Inox



AZY\_SS  
Antivibrante elastico  
cilindrico inox, Inox



SSB  
Ingranaggio conico  
inox, 1:1



PLA  
Magnete piatto,  
Magnete piatto



LPCM  
Leva con impugnatura  
cilindrica, Duroplast  
nero, leva in acciaio



ABL100005  
Spazzola antistatica,  
Standard



PSG25S  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 303



BAG-MI  
Anello di serraggio  
con intaglio e  
maniglia a leva,  
Acciaio




GCL  
Guida lineare a sfere -  
Sfere inox, Carello -



ACL-PL  
Elementi di giunzione,  
Piastra di fissaggio -



ADL\_F  
Anello di  
sollevamento, Inox



LAT1  
Attuatore lineare a  
motore, 1 ampere

## Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL  
Valigetta di  
guarnizioni toriche in  
nitrile, Extraction  
tools