

Box set of Nitrile O-rings

BOX-TOR-G Diameters 3,00x1,50mm à 30,20x3,00mm


- Box set of Nitrile O-rings
- 30 different sizes
- Material:
Nitrile NBR 70 Shore A
- Working temperature: -30 to +110°C

Uses

- Suitable for:
- Hydraulic oils
 - HFA fluids
 - HFB fluids
 - HFC fluids
 - Air

Info

- Ideal for the maintenance department



Box contents

Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2	Quantity	ØD1	ØD2
20	2,90	1,78	13	13,95	2,62	10	28,17	3,53
20	3,68	1,78	13	15,54	2,62	10	29,75	3,53
20	4,48	1,78	13	17,13	2,62	10	31,34	3,53
20	5,28	1,78	13	18,72	2,62	10	32,92	3,53
20	6,07	1,78	13	18,64	3,53	10	34,52	3,53
20	7,66	1,78	10	20,22	3,53	10	36,10	3,53
20	9,25	1,78	10	21,82	3,53	10	37,69	3,53
13	9,19	2,62	10	23,40	3,53	7	37,47	5,34
13	10,78	2,62	10	24,99	3,53	7	40,65	5,34
13	12,37	2,62	10	26,58	3,53	7	43,82	5,34

DISCOUNTS

Qty	1+	3+	5+
Disc.	Net	-5%	On request

Part N°	Material	Quantity per box	Stock*	Price each 1 to 2
BOX-TOR-G	NBR 70 Sh A	382 o-rings	✓	28,92 €

All dimensions in mm

Altri prodotti...



FTSN

Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto allu...



NPTF30

Morsetto di collegamento, Fisso Ø14 a Ø20




MEP

Impugnatura cilindrica libera, Fissa



CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



PRF_JL4

Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm



BPLE

Sfera portante a incastro, Leggero



F7-I

Visualizzatore multifunzione, Con sensore di posizione integrato



GP

Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard



NPTF20

Morsetto di collegamento, Distanziale Ø10 a Ø14



CLB_M

Maniglia a ripresa, Zamak



SHS

Vite a spalla inox 303, Inox 303



PRFRTR

Elementi di giunzione, Giunto di collegamento trasversale

Prodotti correlati



BOX-TOR-TOOL

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Extraction tools